

Regenkappen, MSST

Een regendak in roestvaststaal biedt beschutting via een hellend dak en beschermt de geïnstalleerde componenten tegen het binnendruppelen van verzameld water in de behuizing wanneer de deur wordt geopend.

KENMERKEN

Omschrijving: Aan te brengen als extra beveiliging op roestvast stalen behuizingen. Het dak loopt licht af en beschikt over een afdruiptrip.

Materiaal: 1.5 mm roestvast staal AISI 304 / AISI 316L.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvast staal.



Dikte: 1.5mm
Afwerking: Geborsteld

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Productserie	Materiaal behuizing
MSST0650N-316	500mm	600mm	72mm	Roestvrij staal 316	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST0640N-316	400mm	600mm	72mm	Roestvrij staal 316	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST0860N	600mm	800mm	72mm	Roestvrij staal 304	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST1060N	600mm	1000mm	72mm	Roestvrij staal 304	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST0850N-316	500mm	800mm	72mm	Roestvrij staal 316	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST1260N-316	600mm	1200mm	72mm	Roestvrij staal 316	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST0650N	500mm	600mm	72mm	Roestvrij staal 304	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST1060N-316	600mm	1000mm	72mm	Roestvrij staal 316	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST0850N	500mm	800mm	72mm	Roestvrij staal 304	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST1260N	600mm	1200mm	72mm	Roestvrij staal 304	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST1040N-316	400mm	1000mm	72mm	Roestvrij staal 316	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST1240N	400mm	1200mm	72mm	Roestvrij staal 304	Vrijstaand	Plaatstaal

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Productserie	Materiaal behuizing
MSST0840N-316	400mm	800mm	72mm	Roestvrij staal 316	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST0840N	400mm	800mm	72mm	Roestvrij staal 304	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST1250N-316	500mm	1200mm	72mm	Roestvrij staal 316	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST0660N	600mm	600mm	72mm	Roestvrij staal 304	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST1240N-316	400mm	1200mm	72mm	Roestvrij staal 316	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST0660N-316	600mm	600mm	72mm	Roestvrij staal 316	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST1250N	500mm	1200mm	72mm	Roestvrij staal 304	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST1050N	500mm	1000mm	72mm	Roestvrij staal 304	Vrijstaand	Plaatstaal

Table 2/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Productserie	Materiaal behuizing
MSST1640N	400mm	1600mm	72mm	Roestvrij staal 304	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST0640N	400mm	600mm	72mm	Roestvrij staal 304	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST1050N-316	500mm	1000mm	72mm	Roestvrij staal 316	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST1040N	400mm	1000mm	72mm	Roestvrij staal 304	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST0860N-316	600mm	800mm	72mm	Roestvrij staal 316	Vrijstaand	Plaatstaal
MSST1640N-316	400mm	1600mm	72mm	Roestvrij staal 316	Vrijstaand	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE