

Zijdeuren, DNS



Een op een behuizing gemonteerde zijdeur biedt via de zijkanten eenvoudig toegang tot de vooraan en achteraan gemonteerde apparatuur. Dit is vooral nuttig als ruggelings gekoppelde montageplaten worden gebruikt.

KENMERKEN

Omschrijving: In plaats van het zijpaneel SPM. Voor makkelijke toegang tot apparatuur in de behuizing of als de behuizingen rug aan rug gekoppeld zijn. Slot: standaard 3 mm DIN slot, alle slotopties zijn mogelijk. Deurframe is optioneel.

Materiaal: 2 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Verpakkingseenheid: 1 deur, inclusief montageframe.

Dikte: 2mm
Kleur: Lichtgrijs
Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Gepoedercoat
Kleurcode: RAL 7035

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Productserie	Materiaal behuizing
DNS2005R5	1982mm	493mm	51mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DNS1806R5	1782mm	593mm	51mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DNS2006R5	1982mm	593mm	51mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DNS1805R5	1782mm	493mm	51mm	Vrijstaand	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE