

Zijpanelen voor vloerstaande kasten, PCUP



De extra ruimte gecreëerd door een uitbreidingsframe wordt afgesloten met deze panelen, om de beschermingsgraad te handhaven en de toegang tot de extra ruimte te beperken.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor het afdekken van de zijanten van het opbouw bekabelingsframe PCU. Bevestiging m.b.v. schroeven.

Materiaal: 1,35 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 2 panelen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Dikte:	1.35mm
Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Plaatstaal
Afwerking:	Gepoedercoat
Kleurcode:	RAL 7035

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing
PCUP208R5	200mm	800mm	12mm	Plaatstaal
PCUP206R5	200mm	599mm	12mm	Plaatstaal
PCUP308R5	300mm	800mm	12mm	Plaatstaal
PCUP306R5	300mm	599mm	12mm	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE