

# Gesplitste bodemplaten roestvrij staal, CBPS

Een deelbare bodemplaat biedt een flexibele oplossing voor bekabeling en zorgt ervoor dat er geen afzonderlijke kabelwartels nodig zijn. De beschermingsgraad wordt gehandhaafd door middel van een aparte pakking.

## KENMERKEN

Omschrijving: Aangebracht in plaats van de standaard bodemplaat. Voor directe kabelinvoer. Om een perfecte afdichting te verkrijgen dient gebruik gemaakt te worden van de pakkingset BG01.

Materiaal: AISI 304 / AISI 316L éénrichting geschuurd roestvast staal.

Bodemplaten: 1.5 mm.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvast staal.

Verpakkingseenheid: 1 set (twee delige bodemplaat).

**Dikte:** 1.5mm  
**Afwerking:** Geborsteld

## SPECIFICATIES

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Materiaal behuizing | Materiaal           |
|-----------------|--------|---------|--------|---------------------|---------------------|
| CBPS1050        | 25mm   | 1000mm  | 500mm  | Roestvrij staal     | Roestvrij staal 304 |
| CBPS0860        | 25mm   | 800mm   | 600mm  | Roestvrij staal     | Roestvrij staal 304 |
| CBPS0860-316    | 25mm   | 800mm   | 600mm  | Roestvrij staal     | Roestvrij staal 316 |
| CBPS0850-316    | 25mm   | 800mm   | 500mm  | Roestvrij staal     | Roestvrij staal 316 |
| CBPS0650        | 25mm   | 600mm   | 500mm  | Roestvrij staal     | Roestvrij staal 304 |
| CBPS0640-316    | 25mm   | 600mm   | 400mm  | Roestvrij staal     | Roestvrij staal 316 |
| CBPS1040        | 25mm   | 1000mm  | 400mm  | Roestvrij staal     | Roestvrij staal 304 |
| CBPS0850        | 25mm   | 800mm   | 500mm  | Roestvrij staal     | Roestvrij staal 304 |
| CBPS1040-316    | 25mm   | 1000mm  | 400mm  | Roestvrij staal     | Roestvrij staal 316 |
| CBPS0840-316    | 25mm   | 800mm   | 400mm  | Roestvrij staal     | Roestvrij staal 316 |
| CBPS0840        | 25mm   | 800mm   | 400mm  | Roestvrij staal     | Roestvrij staal 304 |
| CBPS0650-316    | 25mm   | 600mm   | 500mm  | Roestvrij staal     | Roestvrij staal 316 |
| CBPS0640        | 25mm   | 600mm   | 400mm  | Roestvrij staal     | Roestvrij staal 304 |
| CBPS1050-316    | 25mm   | 1000mm  | 500mm  | Roestvrij staal     | Roestvrij staal 316 |

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Materiaal behuizing | Materiaal           |
|-----------------|--------|---------|--------|---------------------|---------------------|
| CBPS1060        | 25mm   | 1000mm  | 600mm  | Roestvrij staal     | Roestvrij staal 304 |
| CBPS0660-316    | 25mm   | 600mm   | 600mm  | Roestvrij staal     | Roestvrij staal 316 |
| CBPS1060-316    | 25mm   | 1000mm  | 600mm  | Roestvrij staal     | Roestvrij staal 316 |
| CBPS0660        | 25mm   | 600mm   | 600mm  | Roestvrij staal     | Roestvrij staal 304 |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor behuizingen van 1200 mm en 1600 mm breed, dient er voor de bodemplaat 2 x 600 mm en 2 x 800 mm platen toegepast te worden.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**