

Roestvrijstalen geglazuurde deuren, DNGS



De elektrische componenten kunnen worden bekeken terwijl de transparante deur in roestvaststaal gesloten is. Deze zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben, en dat de bescherming tegen binnendringing van stof en vocht wordt gehandhaafd.

KENMERKEN

Omschrijving: Standaard deur met helder veiligheidsglas voor goed zicht op in de kast gemonteerde apparatuur. Voorzien van 3 mm DIN slotsysteem en deurframe. Alle opties uit het nVent HOFFMAN slotenprogramma kunnen worden toegepast.

Materiaal: Frame: 2 mm AISI 304 roestvaststaal, AISI 316L op aanvraag. Zichtvenster: 4 mm met helder veiligheidsglas.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Beschermingsklasse: Voldoet aan IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 07.

Montagevoorschriften: Gebruik de deur montage-kit DNMKS wanneer deze deur niet een bestaande deur vervangt.

Verpakkingseenheid: 1 stuk.

Dikte: 2mm
Afwerking: Geborsteld
Materiaal: Roestvrij staal 304

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Venstergrootte	Productserie	Materiaal behuizing
DNGS1606	1600mm	600mm	17mm	1376 x 415mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DNGS2006	2000mm	600mm	17mm	1776 x 415mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DNGS1608	1600mm	800mm	17mm	1376 x 615mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DNGS2008	2000mm	800mm	17mm	1776 x 615mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DNGS1810	1800mm	1000mm	17mm	1576 x 815mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DNGS2010	2000mm	1000mm	17mm	1776 x 815mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DNGS1808	1800mm	800mm	17mm	1576 x 615mm	Vrijstaand	Plaatstaal

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Venstergrootte	Productserie	Materiaal behuizing
DNGS1408	1400mm	800mm	17mm	1176 x 615mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DNGS1806	1800mm	600mm	17mm	1576 x 415mm	Vrijstaand	Plaatstaal
DNGS1610	1600mm	1000mm	17mm	1376 x 815mm	Vrijstaand	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE