

# Roestvrijstalen standaarddeur, DNSS



Deze deur vervangt het achterpaneel in een vloerstaande behuizing, om op vooraan geïnstalleerde apparatuur toegang via de achterkant mogelijk te maken, of om ruggelings gekoppelde montageplaten te gebruiken voor een vergroting van de montageruimte van de behuizing.

## KENMERKEN

Omschrijving: Standaard deur voorzien van 3 mm DIN slotsysteem en deurframe. Deur montagekit DNMKS (scharnieren, slotvangers) zijn separaat te bestellen. Alle opties van het nVent HOFFMAN slotprogramma en 180° scharnieren zijn mogelijk.

Materiaal: 2 mm AISI 304 roestvaststaal / AISI 316L op aanvraag.

Maximale belasting: 800 N.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Montagevoorschriften: Gebruik scharnierset DNMKS wanneer deze deur niet een bestaande deur vervangt.

**Materiaal:** Roestvrij staal 304

**Afwerking:** Geborsteld

**Dikte:** 2mm

## SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Deurtype    | Productserie | Materiaal behuizing |
|-----------------|--------|---------|--------|-------------|--------------|---------------------|
| DNSS1212L       | 1200mm | 600mm   | 17mm   | Linkerdeur  | Vrijstaand   | Plaatstaal          |
| DNSS1212R       | 1200mm | 600mm   | 17mm   | Rechterdeur | Vrijstaand   | Plaatstaal          |

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Deurtype    | Productserie | Materiaal behuizing |
|-----------------|--------|---------|--------|-------------|--------------|---------------------|
| DNSS1408        | 1400mm | 800mm   | 17mm   | Enkeldeurs  | Vrijstaand   | Plaatstaal          |
| DNSS1606        | 1600mm | 600mm   | 17mm   | Enkeldeurs  | Vrijstaand   | Plaatstaal          |
| DNSS1608        | 1600mm | 800mm   | 17mm   | Enkeldeurs  | Vrijstaand   | Plaatstaal          |
| DNSS1610        | 1600mm | 1000mm  | 17mm   | Enkeldeurs  | Vrijstaand   | Plaatstaal          |
| DNSS1612L       | 1600mm | 600mm   | 17mm   | Linkerdeur  | Vrijstaand   | Plaatstaal          |
| DNSS1612R       | 1600mm | 600mm   | 17mm   | Rechterdeur | Vrijstaand   | Plaatstaal          |
| DNSS1806        | 1800mm | 600mm   | 17mm   | Enkeldeurs  | Vrijstaand   | Plaatstaal          |
| DNSS1808        | 1800mm | 800mm   | 17mm   | Enkeldeurs  | Vrijstaand   | Plaatstaal          |
| DNSS1810        | 1800mm | 1000mm  | 17mm   | Enkeldeurs  | Vrijstaand   | Plaatstaal          |
| DNSS1810L       | 1800mm | 500mm   | 17mm   | Linkerdeur  | Vrijstaand   | Plaatstaal          |
| DNSS1810R       | 1800mm | 500mm   | 17mm   | Rechterdeur | Vrijstaand   | Plaatstaal          |
| DNSS1812L       | 1800mm | 600mm   | 17mm   | Linkerdeur  | Vrijstaand   | Plaatstaal          |
| DNSS1812R       | 1800mm | 600mm   | 17mm   | Rechterdeur | Vrijstaand   | Plaatstaal          |
| DNSS1816L       | 1800mm | 800mm   | 17mm   | Linkerdeur  | Vrijstaand   | Plaatstaal          |
| DNSS1816R       | 1800mm | 800mm   | 17mm   | Rechterdeur | Vrijstaand   | Plaatstaal          |
| DNSS2006        | 2000mm | 600mm   | 17mm   | Enkeldeurs  | Vrijstaand   | Plaatstaal          |
| DNSS2008        | 2000mm | 800mm   | 17mm   | Enkeldeurs  | Vrijstaand   | Plaatstaal          |
| DNSS2010        | 2000mm | 1000mm  | 17mm   | Enkeldeurs  | Vrijstaand   | Plaatstaal          |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Deurtype    | Productserie | Materiaal behuizing |
|-----------------|--------|---------|--------|-------------|--------------|---------------------|
| DNSS2012L       | 2000mm | 600mm   | 17mm   | Linkerdeur  | Vrijstaand   | Plaatstaal          |
| DNSS2012R       | 2000mm | 600mm   | 17mm   | Rechterdeur | Vrijstaand   | Plaatstaal          |
| DNSS2016L       | 2000mm | 800mm   | 17mm   | Linkerdeur  | Vrijstaand   | Plaatstaal          |
| DNSS2016R       | 2000mm | 800mm   | 17mm   | Rechterdeur | Vrijstaand   | Plaatstaal          |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

