

Roestvrijstalen enkele deur met geïntegreerde regenkap, AFS



De AFS-reeks roestvaststalen wandmontagebehuizingen met enkele deur heeft een geïntegreerd aflopend dak en een IP66-beschermingsklasse. Het risico op schade aan componenten, en daarmee onnodige uitvaltijd, wordt geëlimineerd doordat het aflopende dak en de hoge beschermingsklasse voorkomen dat water en stof kunnen binnendringen in de behuizing. De AFS-reeks is ideaal voor sectoren zoals de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de farmaceutische industrie en vrijwel alle andere omgevingen, afhankelijk van de gradatie van het gebruikte staal.

INDUSTRIENORMEN

CE, UK CA, UL, DNV

KENMERKEN

Body: Het schuin aflopende dak is 8 tot 20° gekanteld en biedt een overhang van 10 mm om vloeistoffen en ander vuil weg te laten lopen van de voordeur. Gevouwen en gelast. Voor een eenvoudige montage is elke achterhoek van de behuizing voorzien van een lasermarkering om precies aan te geven waar gaten moeten worden geboord en AWS-wandmontagebeugels moeten worden bevestigd.

Aanvullende informatie: In omstandigheden die bekend staan om snelle temperatuursverschillen, dient rekening gehouden te worden met condensatie. Zie onze hoofdstukken Klimaatbeheersing (thermal management) en Technische informatie voor meer informatie.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Montageplaat: Boven- en onderzijde zijn voorzien van een gatenpatroon voor kabelbevestiging. Te monteren op M8 stiflasbouten. Alle zijkanten van 800 mm montageplaten en daarboven, zijn verstevigd door omgezette randen.

Materiaal: Eénrichting geschuurd roestvaststaal AISI 304L / AISI 316L. Behuizing: 1.5 mm Deur: 1.5 mm / 2 mm voor behuizingen met een hoogte van 1000 mm of meer. Montageplaat: 2.5 mm verzinkt staal.

Slot: Zamak 3 mm slot, 90° draaibaar. Roestvaststalen sloten en andere versies zoals cilindersloten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Deur: Hoek gevormd uit één stuk. Opliggend gemonteerd met opening van 130°. Verborgene AISI 304 roestvaststalen scharnieren met borgpen. Kan worden gemonteerd voor links- of rechtshandige opening (hiervoor is machinale bewerking nodig). De afdichting wordt verzorgd door een opgespoten polyurethaanpakking. Voor AISI 316L wordt afdichting verzorgd door een opgespoten siliconenpakking.

Levering: Behuizing met deur, montageplaat, metalen sleutel en bevestigingsmateriaal.

Kabelinvoer: Standaard geen flensopeningen.

Cable access: No gland openings as standard

Additional information: In environments known for quick temperature changes, consideration to condensation should be taken; please see the thermal management section

Afwerking: Geborsteld

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Materiaal	Paneelgrootte	Max. montagediepte
AFS12063	1200mm	600mm	300mm	Roestvrij staal 304	1150 x 550mm	280mm
AFS12083-316	1200mm	800mm	300mm	Roestvrij staal 316L	1150 x 750mm	280mm
AFS12083	1200mm	800mm	300mm	Roestvrij staal 304	1150 x 750mm	280mm
AFS12084	1200mm	800mm	400mm	Roestvrij staal 304	1150 x 750mm	380mm
AFS12084-316	1200mm	800mm	400mm	Roestvrij staal 316L	1150 x 750mm	380mm
AFS12063-316	1200mm	600mm	300mm	Roestvrij staal 316L	1150 x 750mm	280mm
AFS04031	400mm	300mm	155mm	Roestvrij staal 304	375 x 250mm	135mm
AFS03021-316	300mm	200mm	155mm	Roestvrij staal 316L	275 x 150mm	135mm
AFS04031-316	400mm	300mm	155mm	Roestvrij staal 316L	375 x 250mm	135mm
AFS03021	300mm	200mm	155mm	Roestvrij staal 304	275 x 150mm	135mm
AFS14084-316	1400mm	800mm	400mm	Roestvrij staal 316L	1350 x 750mm	380mm
AFS14084	1400mm	800mm	400mm	Roestvrij staal 304	1350 x 750mm	380mm
AFS05052-316	500mm	500mm	210mm	Roestvrij staal 316L	475 x 450mm	190mm
AFS04042	400mm	400mm	210mm	Roestvrij staal 304	375 x 350mm	190mm
AFS08062	800mm	600mm	210mm	Roestvrij staal 304	750 x 550mm	190mm
AFS05052	500mm	500mm	210mm	Roestvrij staal 304	475 x 450mm	190mm
AFS06042	600mm	400mm	210mm	Roestvrij staal 304	575 x 350mm	190mm
AFS04062-316	400mm	600mm	210mm	Roestvrij staal 316L	375 x 550mm	190mm
AFS08062-316	800mm	600mm	210mm	Roestvrij staal 316L	750 x 550mm	190mm
AFS06042-316	600mm	400mm	210mm	Roestvrij staal 316L	575 x 350mm	190mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Materiaal	Paneelgrootte	Max. montagediepte
AFS06062	600mm	600mm	210mm	Roestvrij staal 304	575 x 550mm	190mm
AFS04042-316	400mm	400mm	210mm	Roestvrij staal 316L	375 x 350mm	190mm
AFS04062	400mm	600mm	210mm	Roestvrij staal 304	375 x 550mm	190mm
AFS06062-316	600mm	600mm	210mm	Roestvrij staal 316L	575 x 550mm	190mm
AFS08082	800mm	800mm	210mm	Roestvrij staal 304	750 x 750mm	190mm
AFS08082-316	800mm	800mm	210mm	Roestvrij staal 316L	750 x 750mm	190mm
AFS08063	800mm	600mm	300mm	Roestvrij staal 304	750 x 550mm	280mm



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE