

# Klemmenkast zacht staal, STB



De reeks plaatstalen klemmenkasten, STB, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De STB-reeks is geschikt voor veeleisende binnenomgevingen. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

## INDUSTRIENORMEN

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

## KENMERKEN

Materiaal: 1,2 mm plaatstaal.

Body: Gezet en volledig doorgelast. Vier 8,5 mm bevestigingsgaten aan de achterzijde voor wandmontage. Vier M6x13 bouten voor bodemprofielen/montageplaat bevestiging.

Pakking: Voorzien van een geïnjecteerde polyurethaan pakking uit één stuk.

Aarding: Aardingsbouten M8x18 mm in kastbody en deksel, M8 moeren, sluitringen en aardingsmarkeringen.

Beschermingsklasse: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Levering: Kastbody, deksel en dekselschroeven, montageschroeven, afdekpluggen en aardingsbenodigdheden.

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Materiaal:</b>       | Plaatstaal   |
| <b>Afwerking:</b>       | Gepoedercoat |
| <b>Kleur:</b>           | Lichtgrijs   |
| <b>Kleurcode:</b>       | RAL 7035     |
| <b>Dikte behuizing:</b> | 1.2mm        |
| <b>Deurdikte:</b>       | 1.2mm        |

## SPECIFICATIES

Table 1/2


| Catalogusnummer | Hoogte (H) | Breedte (W) | Diepte (D) | Gewicht |
|-----------------|------------|-------------|------------|---------|
| STB151508       | 150mm      | 150mm       | 80mm       | 1.2kg   |
| STB151512       | 150mm      | 150mm       | 120mm      | 1.4kg   |
| STB153008       | 150mm      | 300mm       | 80mm       | 2kg     |
| STB153012       | 150mm      | 300mm       | 120mm      | 2.3kg   |
| STB202008       | 200mm      | 200mm       | 80mm       | 1.8kg   |
| STB202012       | 200mm      | 200mm       | 120mm      | 2.1kg   |
| STB203008       | 200mm      | 300mm       | 80mm       | 2.4kg   |
| STB203012       | 200mm      | 300mm       | 120mm      | 2.9kg   |
| STB204008       | 200mm      | 400mm       | 80mm       | 3kg     |
| STB204012       | 200mm      | 400mm       | 120mm      | 3.5kg   |
| STB205012       | 200mm      | 500mm       | 120mm      | 4.3kg   |
| STB206012       | 200mm      | 600mm       | 120mm      | 5kg     |
| STB208012       | 200mm      | 800mm       | 120mm      | 6.6kg   |
| STB303008       | 300mm      | 300mm       | 80mm       | 3.3kg   |
| STB303012       | 300mm      | 300mm       | 120mm      | 3.7kg   |
| STB304012       | 300mm      | 400mm       | 120mm      | 4.7kg   |
| STB305012       | 300mm      | 500mm       | 120mm      | 5.7kg   |
| STB306012       | 300mm      | 600mm       | 120mm      | 6.7kg   |
| STB404012       | 400mm      | 400mm       | 120mm      | 6.1kg   |
| STB406012       | 400mm      | 600mm       | 120mm      | 8.2kg   |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Hoogte (H) | Breedte (W) | Diepte (D) | Gewicht |
|-----------------|------------|-------------|------------|---------|
| STB408012       | 400mm      | 800mm       | 120mm      | 10.5kg  |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Panel sold separately.



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

