

Wandbevestigingsbeugels roestvrij staal, CCBS

Met deze beugels kan de behuizing worden bevestigd op een verticaal oppervlak, in situaties waarin de behuizing te zwaar is, of als de vloerbevestiging niet voldoende is om het omkantelen ervan te voorkomen.



KENMERKEN

Omschrijving: Om de behuizing aan de muur te kunnen bevestigen door middel van de M12 bouten aan de bovenzijde. Voorkomt het voorover kantelen van de behuizing bijv. aan boord van schepen. Compatibel met combineerbare en compacte roestvaststalen vloerstaande behuizingen serie.

Materiaal: 3 mm AISI 304 éénrichting geschuurd roestvast staal.

Verpakkingseenheid: 2 stuks.

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Productserie	Materiaal	Afwerking
CCBS02	63mm	66mm	92mm	Vrijstaand	Roestvrij staal 304	Geborsteld

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.