

CPP conische kunststof inschroefplug voor A12, A22 en A32K



KENMERKEN

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

Materiaal: Polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)

SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter (Ø)	Hoogte (H)
EL16CPPB100	153090	16 mm	#5	15M	22 mm	13 mm
EL14CPPB100	153080	14 mm			22 mm	13 mm
EL10CPPB100	153060	10 mm	#3		17 mm	13 mm
EL18CPPB100	153100	18 mm			27 mm	13 mm
EL12CPPB100	153070	12 mm	#4	10M	17 mm	13 mm
EL20CPPB100	153110	20 mm	#6	20M	27 mm	13 mm
EL25CPPB100	153130	25 mm	#8	25M	33 mm	16 mm
EL36CPPB50	153180	36 mm	#11	35M	46 mm	16 mm
EL32CPPB100	153160	32 mm	#10		42 mm	16 mm
EL30CPPB100	153150	30 mm			37 mm	16 mm
EL40CPPB50	153200	40 mm			52 mm	16 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter (Ø)	Hoogte (H)
EL28CPPB100	153140	28 mm	#9	30M	37 mm	16 mm
EL22CPPB100	153120	22 mm	#7		33 mm	16 mm
EL50CPPB40	153220	50 mm			64 mm	16 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Hoeveelheid in verpakking
EL16CPPB100	153090	Zwart	100
EL14CPPB100	153080	Groen	100
EL10CPPB100	153060	Geel	100
EL18CPPB100	153100	Wit	100
EL12CPPB100	153070	Rood	100
EL20CPPB100	153110	Geel	100
EL25CPPB100	153130	Rood	100
EL36CPPB50	153180	Blauw	50
EL32CPPB100	153160	Geel	100
EL30CPPB100	153150	Wit	100
EL40CPPB50	153200	Groen	50
EL28CPPB100	153140	Zwart	100
EL22CPPB100	153120	Blauw	100
EL50CPPB40	153220	Zwart	40

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE