

# Ingebouwd rek

Geschikt voor voortdurende trillingen, schokken, hoge temperaturen en hoge vochtigheid.

## KENMERKEN

Voor mobiele spoorwegtoepassingen

Geschikt voor voortdurende trillingen, schokken, hoge temperaturen en hoge vochtigheid

Geschikt voor 1, 2 of 3 u SNCF subracks (NF F61-005, CF 60-002)

De achterzijde is uitgerust met standaardconnectoren; de dwarsbalk kan worden gecodeerd voor de SNCF-codeerpennen

Dwarsbalk met geïntegreerd kabelkanaal

Meerdere rekken kunnen worden gestapeld of in rijen worden gemonteerd

Geproduceerd volgens een lasproces, gecertificeerd volgens en 15085 (CL2)

Roestvrijstalen lassen gepassiveerd om corrosie te voorkomen

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Statische belasting:</b> | 25kg                           |
| <b>Diepte:</b>              | 341.8mm                        |
| <b>Producttype:</b>         | Rek                            |
| <b>Voldoet aan:</b>         | SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002 |
| <b>Framemateriaal:</b>      | Staal                          |



## SPECIFICATIES

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Hoogte  | Rekbreedte | Breedte  | Hoeveelheid in verpakking | Materiaal       |
|-----------------|-----------|---------|------------|----------|---------------------------|-----------------|
| 10170-013       | 6U        | 290mm   | 36HP       | 252.65mm | 1                         | Roestvrij staal |
| 10170-017       | 9U        | 423.4mm | 36HP       | 252.65mm | 1                         | Roestvrij staal |
| 10170-012       | 6U        | 290mm   | 84HP       | 496.4mm  | 1                         | Roestvrij staal |
| 10170-014       | 3U        | 156.7mm | 84HP       | 496.4mm  | 1                         | Roestvrij staal |
| 10170-016       | 9U        | 423.4mm | 84HP       | 496.4mm  | 1                         | Roestvrij staal |
| 10170-015       | 3U        | 156.7mm | 36HP       | 252.65mm | 1                         | Roestvrij staal |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**