


Kraagschroef, kruiskop/gleuf



Integrated load spreading, replaces separate washer.
Improved joint consistency (less variation from washer misalignment) Better vibration resistance, especially with serrated collars

KENMERKEN

For assembly of partial width front panels and plug-in units

For EuropacPRO and RatiopacPRO

Cross Recess / Slotted combines advantages of both imprints: it offers a high level of torque to achieve quick and easy installation and enhances rotational leverage. It is convenient to use while offering universal tool compatibility.

Producttype: Schroef

Type: Schroef



SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Diameter	Lengte	Materiaal	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraadmaat
21101-101		12.3mm	Staal	Vernikkeld	100	M2.5
21101-906		12.3mm	Roestvrij staal		100	M2.5
21101-102		12.3mm	Staal	Zinc Plated, Black	100	M2.5
21101-323		11mm			100	M2.5
21102-026	2.5mm	12.3mm	Staal	Vernikkeld	100	M2.5

Table 2/3

Catalogusnummer	Diepte	Hoogte	Breedte	Werkt met	Schroefdraadlengte	Type schroefdraad
21101-101	14.3mm	5mm	5mm	Frontpanelen	12.3mm	Metrisch
21101-906				Frontpanelen	12.3mm	

Catalogusnummer	Diepte	Hoogte	Breedte	Werkt met	Schroefdraadlengte	Type schroefdraad
21101-102	14.3mm	5mm	5mm	Frontpanelen	12.3mm	Metrisch
21101-323				Frontpanelen		
21102-026				Plug-in-eenheid frametype, Cassettes	3mm	

Table 3/3

Catalogusnummer	Aanhaalmoment	Certificeringen
21101-101	0.3N·m	RoHS
21101-906	0.3N·m	RoHS
21101-102	0.3N·m	RoHS
21101-323	0.3N·m	
21102-026	0.3N·m	

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

