


Verzonken schroef



Verzonken schroeven worden gebruikt voor tal van montage mogelijkheden in een subrack- of desktopkoffer.

KENMERKEN

Verzonken schroef

Cross Recess imprint offers a high level of torque to achieve quick and easy installation

Torx imprint bears greater torque

The Torx star-shaped head prevents cam-out

Producttype: Schroef



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Lengte	Materiaal	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraadmaat	Hoogte
24560-182	12mm	Staal	Verzinkt	4	M5	
24560-183	12mm	Staal	Verzinkt	100	M5	
21100-429	8mm	Staal	Vernikkeld	100	M2.5	
21100-507	12mm	Staal	Vernikkeld	100	M2.5	
21100-500	10mm	Staal	Vernikkeld	100	M2.5	
21100-542	8mm	Staal	Vernikkeld	100	M3	
21100-649	10mm	Staal	Zinc Plated, Black	100	M2.5	
24560-139	5mm	Staal	Verzinkt	100	M4	
24560-145	14mm	Staal	Verzinkt	100	M4	
24560-158	7.7mm	Staal	Verzinkt	100	M2.5	
24560-164	8mm	Staal	Vernikkeld	100	M2.5	4.7mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Type	Breedte	Werkt met	Schroefdraadlengte	Type schroefdraad	Aanhaalmoment
24560-182	Verzonken schroef		Frontpaneel	12mm		2.3N·m

Catalogusnummer	Type	Breedte	Werkt met	Schroefdraadlengte	Typeschroefdraad	Aanhaalmoment
24560-183	Verzonken schroef		Frontpaneel	12mm		2.3N·m
21100-429	Schroef		Frontpaneel	8mm		0.3N·m
21100-507	Schroef		Frontpaneel	12mm		0.3N·m
21100-500	Schroef		Frontpaneel	10mm		0.3N·m
21100-542	Schroef		Frontpaneel	8mm		0.35N·m
21100-649	Schroef		Frontpaneel	10mm		0.3N·m
24560-139	Verzonken schroef		Frontpaneel	5mm		1.2N·m
24560-145	Verzonken schroef		Frontpaneel	14mm		1.2N·m
24560-158	Verzonken schroef		Frontpaneel	7.7mm		0.3N·m
24560-164	Verzonken schroef	4.7mm	Frontpaneel	8mm	Metrisch	0.3N·m

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.