


Varistar CP MIL 901E kast, militair gecertificeerd voor schokken, trillingen, EMC en corrosie



CATALOGUSNUMMER

10630-049

Kast met militaire certificering voor slagvaardigheid en het overleven van zware omgevingen. De kasten zijn voor fregat-, luchtmacht- en militaire toepassingen.

Wereldwijd houden militaire organisaties een uitgebreide lijst bij met normen voor apparatuur die in militaire toepassingen wordt ingezet. Door apparatuur te selecteren die voldoet aan deze normen, kunnen ontwerptechnici ervoor zorgen dat COTS-oplossingen al voldoen aan de minimumvereisten voor de bescherming van bedrijfskritische systemen.

KENMERKEN

NTS getest volgens MIL-DTL-901E voor DSSM Drop Table test met een gewicht van 460 kg

NTS getest volgens testprocedure TP-PR168728-00 voor EMI-afscherming - voldoet aan MIL-STD-461G

NTS getest volgens MIL-STD-810H op corrosiebestendigheid

NTS getest volgens MIL-STD- 167-1A op trillingen

Dubbel beschermd tegen corrosie, verzinkt en gepoedercoat

4 schokdempers aan de onderkant en 2 schokdempers aan de bovenkant

Achterpaneel horizontaal verdeeld in 3 delen - bovenste afdekplaat bedekt het bevestigingsgebied van de schokdemper, onderste afdekplaat voor kabelkanalen, middelste achterpaneel sluit de opening tussen de afdekplaten

EMC-bodemplaat aangepast met doorvoergaten om de schokdempers rechtstreeks op het frame aan te sluiten

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 42U

Hoogte: 2000mm

Breedte: 600mm

Diepte: 800mm

Kleur frame: Zwartgrijs

Kleurcode frame: RAL 7021

Materiaal bekleding: Staal

Kleur bekleding: Zwartgrijs

Kleurcode bekleding: RAL 7021

Hoeveelheid in verpakking: 1

Voldoet aan: IEC 60529; MIL-S-901E; MIL-STD-461G; MIL-STD-810E; MIL-STD-167

Afwerking: Gepoedercoat

Framemateriaal: Staal

Statische belasting: 1600kg

Dynamische belasting: 460kgf

Materiaal: Staal; Stainless Staal

Nettogewicht: 173.955kg

Productserie: Varistar CP

Producttype: Behuizing

Beschermingsklasse: IP55

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.