

VPX-systeem, robuust, 10 u, 10 sleuven, insteekbare voeding



CATALOGUSNUMMER

20836-780

Robuust VPX-systeem voor 10 VPX-kaarten 6 u, 1 inch, 160 mm en 10 I/O-kaarten aan de achterzijde. De voeding voor het systeem wordt geleverd door een insteekbare VPX-voeding. Een ventilatorregelmodule bewaakt de ventilatoren, de temperatuur en de spanning.

KENMERKEN

Systeem ontworpen in overeenstemming met: MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP 20

Voor robuuste toepassingen met verhoogde schok- en trillingsbestendigheid

Voeding, 1 inplugbare voeding, 1000 W, 6 u, ruimte voor een tweede voedingseenheid

Backplane VPX 10 -sleuf, 6 u, conform VITA 65, Backplane Profile BKP6-CEN10-11.2.4.4

100 tot 240 VAC aan de achterzijde, hoofdschakelaar aan de voorzijde van het chassis

LED-indicator voor spanning en ventilatorstoring aan de voorzijde

6 u voorste kaartbehuizing en 6U achterste I/O-kaartbehuizing, met VPX-backplane met 10 sleuven

Voorbereid voor telescopische objectglaasjes

Optimale EMC-bescherming door scharnierend voor- en achterpaneel met geïntegreerd Honeycomp-filter

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Systeem

Aantal sleuven: 10

Type: Robuuste 19 inch rekmontage

Type achterzijde: VPX, VITA 65

Gegevensoverdracht: 10 GbE; PCIe Gen3

Vermogen per sleuf: 50W

Ingangsspanning AC: 100 – 240V

Luchtstroomrichting: Voor naar achter

Rekhoogte: 10U

Type voeding: (1) Insteekbare voeding

Voeding inbegrepen: Ja

I/O achter: Ja

Voldoet aan: ANSI/VITA 46.0-2019

Voeding: 1000W

Diepte: 490mm

Hoogte: 443.7mm

Breedte: 480mm

Nettogewicht: 32kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aangepaste systemen beschikbaar op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE