


# Voorpaneelset, afgeschermd, onder scharnierend, 6 u, 42 pk, 2,5 mm, al, voor geanodiseerd, achter geleidend



## CATALOGUSNUMMER

**20848-602**

Onder scharnierend voorpaneel met u-profiel voor textielpakking.

## KENMERKEN

Het voorpaneel met u-profiel kan worden losgedraaid bij een openingshoek van 135° (niet van RatiopacPRO)

Maakt montage op horizontale rails mogelijk

Afgeschermd, u-voorpaneel met EMC-pakking van textiel

Geschikt voor subracks (EuropacPRO) en tassen (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)



## PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 6U

Type accessoire: Frontpaneel

Rekbreedte: 42HP

Hoeveelheid in verpakking: 1

Montage: Scharnierend, onderkant

Type pakking: Textiel

Afwerking voorzijde: Geanodiseerd

Afwerking achterzijde: Geleidend

Behandelde randen: Nee

Voldoet aan: IEC 60297-3-101; IEEE 1101,1/10

Diepte (D): 2.5mm

EMC-afscherming: Nee (achteraf te monteren)

Afwerking: Geanodiseerd; Geëloxeerd

Hoogte (H): 261.8mm

Materiaal: Aluminium

Producttype: Frontpaneel

Type: Frontpaneel zonder handgreep

Breedte (W): 213mm


Brutogewicht: 0.586kg

\*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Het voorpaneel kan in geopende stand worden verwijderd ( $> 135^\circ$ ).

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.