


Voorpaneel EMC Textile shield Kit, -40...+85°C, 3 u, 100 stuks

CATALOGUSNUMMER

21102-854



De textiel EMC-pakkingen worden in een sleuf aan de rechterkant van de u-vormige voorpanelen geplaatst. De pakkingen zijn op het voorpaneel gelijmd. Voor een groter temperatuurbereik tot +85°C.

KENMERKEN

EMC-pakking van textiel is zijdelings aangebracht op het voorpaneel of in de groef van het rechterprofiel, indien van toepassing.

De profielafdichting is op het contactoppervlak van de 19-inch steun of de achterste hoek gelijmd en vormt de geleidende verbinding met de u-vormige frontpanelen

Temperatuurbereik -40 °C ... +85 °C



PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 3U

Hoeveelheid in verpakking: 100

Materiaal: Thermoplastisch elastomeer

Productserie: EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO air; PropacPRO; Plug-in-eenheid frametype

Producttype: Afschermingsset


Werkt met: Subracks; Omkastingen; Frontpanelen

Brutogewicht: 0.099kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

EMC-pakkingen (textiel) zijn vereist voor het afschermen van de voorpanelen.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

