

Krachtige VITA-geleidingsgekoelde constructies, 3UVPX48.2-PS260HTSI-311

CATALOGUSNUMMER

3UVPX48.2-PS260HTSI-311

Bestel en beheer één onderdeelnummer voor de gehele CCA-eenheid, inclusief markering van onderdelen en labeling van onderdelen, alsmede kaartloks, uittrekmachines, coderingssleutels, EMC-pakkingen en thermische pads.

KENMERKEN

Volledige ontwerpdiensten, inclusief thermische analyse

Snelle turnaround 3D geprinte CCA's en frames voor fit checks

Downloadbare CAD-sjablonen die voldoen aan standaarden - 3 u- en 6 u-sjablonen beschikbaar

Verkrijgbaar in zwarte anodize, chemische film, elektrolyse nikkel afwerking

ESD-verpakking beschikbaar



PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Geleiderblok

Werkt met: Conductiegekoelde behuizingen

Klemkracht: 272 – 318kgf

Breedte opening: PCB + (7.0 - 7.9 mm)

Ontwerpkenmerk: Tolerantiecompensatie

Thermische prestaties: Beste

Profiel: 6.35 x 6.26 mm

Rekhoogte: 3U

Materiaal: Aluminium

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on

SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Van tijd tot tijd kan nVent zijn productspecificaties aanpassen om te voldoen aan toepasselijke industriële, militaire of andere relevante normen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen geannuleerde of vervangen militaire specificaties worden gecertificeerd volgens de meest recente of vervangende specificaties. Producten die in overeenstemming met dergelijke specificaties zijn vervaardigd, worden geacht volledig in overeenstemming te zijn, ongeacht of u op de hoogte bent gesteld van dergelijke wijzigingen, zelfs als deze afwijken van de oorspronkelijke specificatie of de wijzigingen waarnaar de klant verwijst.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE