

EuropacPRO 19-inch subrackset voor backplane, zware, Retrofit-afscherming



Achterste horizontale rail voor montage in het achtervlak met isolatiestrip

KENMERKEN

Type horizontale rail „zwaar”

Schok- en trillingsbestendigheid tot 5 g.

IP 20, in overeenstemming met IEC 60529

Schokken en trillingen getest volgens de Duitse "Bahn"-normen BN 411002, BN 411003

Interne en externe afmetingen overeenkomstig: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Geïnstalleerde last tot 15 kg

Uitvoering zonder voorhandgrepen

Geleverd als ruimtebesparende flat-pack

Materiaal:	Aluminium
Afwerking:	Geanodiseerd; Geëloxeerd
EMC-afscherming:	Nee
Producttype:	Subrack/chassis



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Voor montage	Diepte plaat	Type pakking
24563-161	3U	175mm	1	Achterplaat	160mm	Textiel
24563-163	3U	295mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm	Textiel
24563-164	3U	355mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Textiel
24563-464	6U	355mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Textiel
24563-461	6U	175mm	1	Achterplaat	160mm	Textiel

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Voor montage	Diepte plaat	Type pakking
24563-162	3U	235mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm	Textiel
24563-462	6U	235mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm	Textiel
24563-463	6U	295mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm	Textiel

Table 2/2

Catalogusnummer	Tolerantie voor schokken en trillingen	Handgreep inbegrepen	Montage	Voldoet aan	Rekbreedte	Statische belasting
24563-161	5g (force)	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-163	5g (force)	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-164	5g (force)	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-464	5g (force)	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-461	5g (force)	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-162	5g (force)	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-462	5g (force)	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-463	5g (force)	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Individuele configuratie: Breed scala aan varianten in hoogte, breedte en diepte; geleiderails voor een breed scala aan toepassingen; interieuropties; accessoires en montage materiaal.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE