


EuropacPRO 19-inch subrackset voor backplane, licht, niet-afgeschermd



Niet-EMC afgeschermd subrack voor backplane-montage, lichte versie.

KENMERKEN

Subrack met zijpaneel type L („light“) met geïntegreerde 19-inch steunbeugels

Horizontale rail type „licht“

Aluminium constructie

Achterste horizontale rails voor montage in het achtervlak met isolatiestrip

Geïnstalleerde last tot 7,5 kg

Geleverd als ruimtebesparende flat-pack

Interne en externe afmetingen overeenkomstig: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Wijzigingen zoals uitsparingen, verschillende afwerkingen of afmetingen beschikbaar

EMC-afscherming:	Nee
Afwerking:	Geanodiseerd; Geëloxeerd
Materiaal:	Aluminium
Producttype:	Subrack/chassis



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Voor montage	Diepte plaat	Handgreep inbegrepen
24564-131	3U	175mm	1	Achterplaat	160mm	Nee
24564-132	3U	235mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm	Nee
24564-133	3U	295mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm	Nee
24564-431	6U	175mm	1	Achterplaat	160mm	Nee
24564-432	6U	235mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm	Nee

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Voor montage	Diepte plaat	Handgreep inbegrepen
24564-433	6U	295mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm	Nee

Table 2/2

Catalogusnummer	Montage	Voldoet aan	Rekbreedte	Statische belasting
24564-131	Rek	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	84HP	7.5kg
24564-132	Rek	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	84HP	7.5kg
24564-133	Rek	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	84HP	7.5kg
24564-431	Rek	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	84HP	7.5kg
24564-432	Rek	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	84HP	7.5kg
24564-433	Rek	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	84HP	7.5kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Subrack is niet voorbereid voor afscherming, retrofit voor beschermingsklasse IP 20 mogelijk

Individuele configuratie: Breed scala aan varianten in hoogte, breedte en diepte; geleiderails voor een breed scala aan toepassingen; interieuropties; accessoires en montagemateriaal.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

