


# EuropacPRO 19-inch subrackset voor backplane, afgeschermd, CompactPCI

EMC afgeschermd subrack voor backplane-montage, voor CPCI-toepassing.



## KENMERKEN

Subrack met zijpaneel type F („flexibel”) voor CompactPCI plug-in-units met hoge insteek- en uittrekkingskrachten

Aluminium constructie

Achterste horizontale rail voor montage in het achtervlak met isolatiestrip

Interne en externe afmetingen overeenkomstig: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11

Wijzigingen zoals uitsparingen, verschillende afwerkingen of afmetingen beschikbaar

EMC van ongeveer 40 dB bij 1 GHz, 30 dB bij 2 GHz, ervan uitgaande dat de voorzijde is bedekt met afgeschermd frontpanelen, testen volgens VG 95373 deel 15

Geleverd als ruimtebesparende flat-pack

IP 20, in overeenstemming met IEC 60529

Type horizontale rail „zwaar”

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Materiaal:</b>       | Aluminium                |
| <b>Afwerking:</b>       | Geanodiseerd; Geëloxeerd |
| <b>Producttype:</b>     | Subrack/chassis          |
| <b>EMC-afscherming:</b> | Ja                       |



## SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Diepte (D) | I/O achter | Hoeveelheid in verpakking | Voor montage | Diepte plaat |
|-----------------|-----------|------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 24563-152       | 3U        | 235mm      |            | 1                         | Achterplaat  | 160mm        |
| 24563-457       | 6U        | 275mm      | Ja         | 1                         | Achterplaat  | 80mm, 160mm  |
| 24563-452       | 6U        | 235mm      |            | 1                         | Achterplaat  | 160mm        |
| 24563-157       | 3U        | 275mm      | Ja         | 1                         | Achterplaat  | 80mm, 160mm  |


Table 2/2

| Catalogusnummer | Type pakking | Handgreep inbegrepen | Montage | Voldoet aan                                 | Rekbreedte | Statische belasting |
|-----------------|--------------|----------------------|---------|---------------------------------------------|------------|---------------------|
| 24563-152       | Textiel      | Nee                  | Rek     | IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10               | 84HP       | 11kg                |
| 24563-457       | Textiel      | Nee                  | Rek     | IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11 | 84HP       | 11kg                |
| 24563-452       | Textiel      | Nee                  | Rek     | IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10               | 84HP       | 11kg                |
| 24563-157       | Textiel      | Nee                  | Rek     | IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11 | 84HP       | 11kg                |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Individuele configuratie: Breed scala aan varianten in hoogte, breedte en diepte; geleiderails voor een breed scala aan toepassingen; interieuropties; accessoires en montagemateriaal.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**