

EuropacPRO 19-inch subrackset voor backplane, afgeschermd

EMC afgeschermd subrack voor backplane-montage, achterzijde bedekt door een achterpaneel.



KENMERKEN

Subrack met zijpaneel type F („flexibel“), inclusief 19-inch frontsteun, 19-inch beugel met instelbare diepte apart verkrijgbaar (niet inbegrepen in geleverde artikelen)

Geleverd als ruimtebesparende flat-pack

Wijzigingen zoals uitsparingen, verschillende afwerkingen of afmetingen beschikbaar

EMC van ongeveer 40 dB bij 1 GHz, 30 dB bij 2 GHz, ervan uitgaande dat de voorzijde is bedekt met afgeschermd frontpanelen, testen volgens VG 95373 deel 15

IP 20, in overeenstemming met IEC 60529

Aluminium constructie

Interne en externe afmetingen overeenkomstig: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Achterste horizontale rail voor montage in het achtervlak met isolatiestrip

Horizontale rail type „licht“

Materiaal:	Aluminium
Afwerking:	Geanodiseerd; Geëloxeerd
Producttype:	Subrack/chassis
EMC-afscherming:	Ja

SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte (D)	Hoeveelheid in verpakking	Voor montage	Diepte plaat	Type pakking
24563-144	3U	355mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm	Textiel
24563-145	3U	415mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm	Textiel
24563-146	3U	475mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm	Textiel
24563-143	3U	295mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm	Textiel
24563-442	6U	235mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm	Textiel
24563-443	6U	295mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm	Textiel
24563-444	6U	355mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm	Textiel
24563-445	6U	415mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm	Textiel
24563-142	3U	235mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm	Textiel
24563-446	6U	475mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm	Textiel

Table 2/2

Catalogusnummer	Handgreep inbegrepen	Montage	Voldoet aan	Rekbreedte	Statische belasting
24563-144	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-145	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-146	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-143	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-442	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-443	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-444	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-445	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-142	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-446	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	11kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Individuele configuratie: Breed scala aan varianten in hoogte, breedte en diepte; geleiderails voor een breed scala aan toepassingen; interieuropties; accessoires en montage materiaal.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE