

# EuropacPRO-afdekplaat voor bevestiging aan robuust zijpaneel



Een afdekplaat wordt gebruikt voor elektromagnetische afscherming of als mechanische bescherming.

## KENMERKEN

Perforatiegraad 58%

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Rekbreedte:</b>   | 84HP         |
| <b>Materiaal:</b>    | Aluminium    |
| <b>Producttype:</b>  | Afdekplaat   |
| <b>Productserie:</b> | EuropacPRO   |
| <b>Afwerking:</b>    | Geëloxeerd   |
| <b>Type:</b>         | Geperforeerd |
| <b>Werkt met:</b>    | Subracks     |



## SPECIFICATIES

| Catalogusnummer | Diepte   | Hoeveelheid in verpakking | Verpakkingseenheid | Aanhaalmoment |
|-----------------|----------|---------------------------|--------------------|---------------|
| 24568-004       | 175mm    | 2                         | Paar               | 2.1N·m        |
| 24568-036       | 277.75mm | 2                         | Paar               | 2.1N·m        |
| 24568-032       | 275mm    | 2                         | Paar               | 2.1N·m        |
| 24568-020       | 355mm    | 2                         | Paar               | 2.1N·m        |
| 24568-016       | 295mm    | 2                         | Paar               | 2.1N·m        |
| 24568-012       | 295mm    | 2                         | Paar               | 2.1N·m        |
| 24568-008       | 235mm    | 2                         | Paar               | 2.1N·m        |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Er is optioneel een vergrendelingsmechanisme voor de bovenkap leverbaar waarmee de bovenkap ook in de geleiderail voor en achter wordt vastgezet.

Voor de afscherming zijn 4 roestvrijstalen EMC-contactstrips per steunstuk vereist, afzonderlijk bestellen.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**