


# Accessoires geleiderail voor zware printplaten, extra sterk



Deze versterkte geleiderail voor zware PCB's van het type accessoire vormt een betrouwbare interface tussen de subrack mechanica en de subrack-eenheden. De geleiderails kunnen bovendien aan de horizontale as worden vastgeschroefd

## KENMERKEN

Voor bijzonder zware printplaten, plug-in units of frame plug-in units

Montage, alleen voor bevestiging aan horizontale rails type H (zwaar) en type R (robuust)

Aluminium profiel

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaal:</b>    | Aluminium                                                                          |
| <b>Afwerking:</b>    | Geanodiseerd                                                                       |
| <b>Werkt met:</b>    | Subracks; Omkastingen; Chassis                                                     |
| <b>Productserie:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
| <b>Producttype:</b>  | Geleiderail                                                                        |
| <b>Type:</b>         | Voor zwaar gebruik                                                                 |



## SPECIFICATIES

| Catalogusnummer | Hoeveelheid in verpakking | Diepte plaat | Groefbreedte | Kleur  |
|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------|
| 34562-881       | 1                         | 160mm        | 2            | Zilver |
| 34562-883       | 1                         | 280mm        | 2            | Zilver |
| 34562-882       | 1                         | 220mm        | 2            | Zilver |
| 34562-884       | 1                         | 340mm        | 2            | Zilver |
| 34562-885       | 1                         | 400mm        | 2            | Zilver |
| 34564-881       | 1                         | 160mm        | 2.5          | Zilver |
| 34564-882       | 1                         | 220mm        | 2.5          | Zilver |
| 34564-883       | 1                         | 280mm        | 2.5          | Zilver |
| 34564-884       | 1                         | 340mm        | 2.5          | Zilver |

| Catalogusnummer | Hoeveelheid in verpakking | Diepte plaat | Groefbreedte | Kleur  |
|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------|
| 34564-885       | 1                         | 400mm        | 2.5          | Zilver |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Levering is uitsluitend in standaardverpakking.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**