


Geleiderail met DIN-connectorbevestiging



Met de standaard geleiderail met connectorbevestiging kan de gebruiker de DIN-connectoren (en 60603-2 (DIN 41612)) direct op de geleiderails vastklemmen. Alleen van toepassing op Euroboards met de afmetingen 100 x 160 mm en 100 x 220 mm. Geschikt voor RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO en EuropacPRO.

KENMERKEN

Eenvoudige en voordelige montage van connectoren via klikaansluitingen als alternatief voor z-rails of horizontale rails met geïntegreerde z-rail

Voor één Euroboard-formaat 100 x 160 mm of 100 x 220 mm; niet geschikt voor dubbel Euroboard-formaat

Kunststof geleiderail, één stuk, rood, voor een groefbreedte van 2 mm

Kan in al-extrusie in horizontale rails worden vastgeklemd

Kan worden vastgeklemd in een plaat van 1,5 mm dik

Opslagtemperatuur: Vanaf -40 °C ... 130 °C

Werkt met:	Subracks; Omkastingen; Chassis
Productserie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Producttype:	Geleiderail
Materiaal:	Polybutyleentereftalaat
Kleur:	Rood
Type:	Standaard met DIN-connector



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Diepte plaat	Groefbreedte	Voldoet aan	Verpakkingseenheid
64560-074	2	160mm	2	EN 60603-2 (DIN 41612)	Paar

Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Diepteplaat	Groefbreedte	Voldoet aan	Verpakkingseenheid
64560-075	2	220mm	2	EN 60603-2 (DIN 41612)	Paar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Levering vindt plaats in veelvoud van standaardverpakkingen. De prijs is per afzonderlijk item.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE