


Geleiderail meerdelige, uit het midden vervaardigde aluminium/kunststof extrusie



Middenstuk geleiderail voor afzonderlijke meerdelige geleiderails die niet uit kunststof of aluminium extrusie komen. Geschikt voor standaard, Accessory, 4,4-inch printplaten en eindstukken met codering.

KENMERKEN

Middenprofiel voor montage geleiderails voor een groefbreedte van 2 mm

er zijn 2 kunststof eindstukken nodig; deze worden aan beide uiteinden van het middenprofiel geduwd

Geleiderails kunnen worden vastgeklemd in horizontale rails (al-extrusie) of in platen van 1,5 mm dik

Opslagtemperatuur: Vanaf -40 °C ... 130 °C

Productserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Producttype: Geleiderail
Type: Middelste gedeelte



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Diepte plaat	Groefbreedte	Kleur	Materiaal	Hoeveelheid in verpakking	Werkt met
34560-891	160mm	2	Zilver	Aluminium	1	Subracks, Omkastingen, Chassis
34560-892	220mm	2	Zilver	Aluminium	1	Subracks, Omkastingen, Chassis
34560-893	280mm	2	Zilver	Aluminium	1	Subracks, Omkastingen, Chassis
34560-900	1000mm	2	Zilver	Aluminium	1	Subracks, Omkastingen, Chassis
34564-891	160mm	2	Grijs	PVC	1	Subracks, Omkastingen, Chassis
34564-892	220mm	2	Grijs	PVC	1	Subracks, Omkastingen, Chassis

Catalogusnummer	Diepte plaat	Groefbreedte	Kleur	Materiaal	Hoeveelheid in verpakking	Werkt met
34564-893	280mm	2	Grijs	PVC	1	Subracks, Omkastingen, Chassis
34564-900	1000mm	2	Grijs	PVC	1	Subracks, Omkastingen, Chassis

Table 2/2		
Catalogusnummer	Afwerking	Kleurcode
34560-891	Geanodiseerd	
34560-892	Geanodiseerd	
34560-893	Geanodiseerd	
34560-900	Geanodiseerd	
34564-891		RAL 7035
34564-892		RAL 7035
34564-893		RAL 7035
34564-900		RAL 7035

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Levering mav in Standard Pack Quantity (SPQ). De prijs is per afzonderlijk item.

Eén geleiderail bestaat uit 1 paar kopstukken en 1 profielstuk.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

