

Aluminium behuizing IP-PRO, EMC

IP-Pro Alu EMC - de behuizing voor betrouwbare bescherming tegen water, stof en elektromagnetische interferentie voor gevoelige elektronica in zware omgevingen. Beproefd en gecertificeerd voor toepassingen met hoge eisen aan schokken en trillingen.



KENMERKEN

Gegoten aluminium behuizing verkrijgbaar in 15 verschillende maten, met poedercoating voor buiten in de kleur zilvergrijs (RAL 7001)

Afhankelijk van de grootte, beschermingsklasse tot IP67 conform en 60529

EMC-afgeschermd

Schok- en trillingsbestendig conform en 61373 Cat. 2 en AREMA klasse I

IK 09 bescherming tegen externe mechanische schokken volgens IEC 62262

Temperatuurbereik van de behuizing -40 tot +90°C

Materiaal:	Aluminium
Productserie:	IP-PRO ALU EMC
Kleurcode:	RAL 7001
Type:	Robuust
Producttype:	Compacte behuizing

SPECIFICATIES

Table 1/2						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Beschermingsklasse	Hoeveelheid in verpakking	Kleur
26880-008	110mm	330mm	230mm	IP65	1	Zilvergrijs
26880-009	180mm	330mm	230mm	IP65	1	Zilvergrijs

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Beschermingsklasse	Hoeveelheid in verpakking	Kleur
26880-002	90mm	220mm	122mm	IP67	1	Zilvergrijs
26880-011	110mm	600mm	230mm	IP67	1	Zilvergrijs
26880-004	90mm	260mm	160mm	IP67	1	Zilvergrijs
26880-012	110mm	402mm	310mm	IP65	1	Zilvergrijs
26880-015	180mm	600mm	310mm	IP67	1	Zilvergrijs
26880-007	180mm	200mm	230mm	IP67	1	Zilvergrijs
26880-014	110mm	600mm	310mm	IP67	1	Zilvergrijs
26880-005	90mm	360mm	160mm	IP65	1	Zilvergrijs
26880-006	110mm	200mm	230mm	IP67	1	Zilvergrijs
26880-010	110mm	401mm	230mm	IP65	1	Zilvergrijs
26880-001	90mm	122mm	122mm	IP67	1	Zilvergrijs
26880-003	90mm	160mm	160mm	IP67	1	Zilvergrijs
26880-013	180mm	402mm	310mm	IP65	1	Zilvergrijs

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking	Vorm
26880-008	Gepoedercoat	Rechthoekig
26880-009	Gepoedercoat	Rechthoekig
26880-002	Gepoedercoat	Rechthoekig
26880-011	Gepoedercoat	Rechthoekig
26880-004	Gepoedercoat	Rechthoekig
26880-012	Gepoedercoat	Rechthoekig
26880-015	Gepoedercoat	Rechthoekig
26880-007	Gepoedercoat	Rechthoekig
26880-014	Gepoedercoat	Rechthoekig
26880-005	Gepoedercoat	Rechthoekig
26880-006	Gepoedercoat	Rechthoekig
26880-010	Gepoedercoat	Rechthoekig
26880-001	Gepoedercoat	Rechthoekig
26880-003	Gepoedercoat	Rechthoekig
26880-013	Gepoedercoat	Rechthoekig

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Neem voor mechanische aanpassingen, innovatieve oplossingen voor PCB's en kabelbevestiging en koelingsconcepten contact met ons op.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE