


LHX+ ventilatorlade



KENMERKEN

Met LHX+ ventilatorschotels kunnen ventilatoren eenvoudig en tijdens bedrijf worden vervangen

Producttype: Ventilatorlade

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Werkt met	Hoeveelheid in verpakking	Luchtstroomrichting
29714-025	244.24m m	215.15m m	126.3m m	Varistar, Varistar CP	1	Voorzijde aan bovenzijde
29714-026	244.24m m	443.4mm	126.3m m	Varistar, Varistar CP	1	Voorzijde aan bovenzijde

Table 2/2

Catalogusnummer	Kleur	Kleurcode	Aantal ventilatoren	Afwerking	Ingangsspanning AC	Materiaal
29714-025	Lichtgrijs	RAL 7035	1	Aluminium-verzinkt	230V	Staal
29714-026	Lichtgrijs	RAL 7035	1	Aluminium-verzinkt	230V	Staal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

