


LHX+ ventilatorlade



KENMERKEN

Met LHX+ ventilatorschotels kunnen ventilatoren eenvoudig en tijdens bedrijf worden vervangen

Producttype: Ventilatorlade

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Werkt met	Hoeveelheid in verpakking	Luchtstroomrichting
29714-025	244.24m m	215.15m m	126.3m m	Varistar, Varistar CP	1	Voorzijde aan bovenzijde
29714-026	244.24m m	443.4mm	126.3m m	Varistar, Varistar CP	1	Voorzijde aan bovenzijde

Table 2/2

Catalogusnummer	Kleur	Kleurcode	Aantal ventilatoren	Afwerking	Ingangsspanning AC	Materiaal
29714-025	Lichtgrijs	RAL 7035	1	Aluminium-verzinkt	230V	Staal
29714-026	Lichtgrijs	RAL 7035	1	Aluminium-verzinkt	230V	Staal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE