


Montageplaat voor 19-inch behuizing en subrack



Montageplaat voor zware componenten of bedrijfseigen elektronische eenheden. Geschikt voor RatiopacPRO/-AIR, CompacPRO en EuropacPRO.

Geleiderails Type 4,4? En type versterkt kunnen niet worden gebruikt in combinatie met een montageplaat. De boven-/onderkap die in de groef van de horizontale rails van de lamp (type L) wordt geplaatst, kan niet worden gebruikt in combinatie met een montageplaat.

KENMERKEN

Voor montage van zware componenten

Montageplaat, volledige breedte: De montageplaat is even breed als de subrack/systeembehuizing en is bevestigd aan de zijpanelen

Montageplaat, gedeeltelijke breedte: De montageplaat met gedeeltelijke breedte die met behulp van een montagestrip aan het zijpaneel is bevestigd

De chassisplaat kan niet worden gecombineerd met EMC boven-/onderafdekkingen

Materiaal: Aluminium
Producttype: Montageplaat
Werkt met: Subracks



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Diepte	Productserie	Breedte	Certificeringen
34562-750	42HP	1	172.5m m	EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO	217.99m m	RoHS
34562-746	42HP	1	112.5m m	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	217.99m m	RoHS
34562-754	42HP	1	232.5m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	217.99m m	RoHS
34562-758	42HP	1	292.2m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	217.99m m	RoHS
34562-752	84HP	1	172.5m m	EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO	431.35m m	RoHS

Catalogusnummer	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Diepte	Productserie	Breedte	Certificeringen
34562-748	84HP	1	112.5m m	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67m m	RoHS
34562-756	84HP	1	232.5m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	431.35m m	RoHS
34562-760	84HP	1	292.5m m	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	431.35m m	RoHS
34562-749	28HP	1	172.5m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88m m	RoHS
34562-745	28HP	1	112.5m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88m m	RoHS
34562-753	28HP	1	232.5m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88m m	RoHS
34562-751	63HP	1	172.5m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO	324.67m m	RoHS
34562-747	63HP	1	112.5m m	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67m m	RoHS
34562-755	63HP	1	232.5m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67m m	RoHS
34562-759	63HP	1	292.2m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67m m	RoHS
34562-870	84HP	1	352.5m m	EuropacPRO	431.35m m	
34562-871	84HP	1	412.5m m	EuropacPRO	431.35m m	
34562-757	28HP	1	292.2m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88m m	RoHS

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de montageset voor de montageplaat afzonderlijk.

Andere versies op aanvraag.

Bevestigingsstrips vereist voor gedeeltelijke breedte, afzonderlijk bestellen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

