

Panhead-schroef, Torx met aarding

Accessoires zoals schroeven, onderlegging en moeren maken montage van subrack-onderdelen mogelijk.

KENMERKEN

Voor het bevestigen van subrack-onderdelen



Productserie: EuropacPRO
Type: Panheadschoef
Producttype: Schroef
Materiaal: Staal
Afwerking: Verzinkt



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Lengte	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraadmaat	Werkt met	Aanhaalmoment
24560-151	6mm	100	M4	Subracks	1.3N·m
24560-155	10mm	100	M4	Subracks	2.4N·m
24560-131	14mm	10	M4	Subracks	2.4N·m
24560-130	14mm	100	M4	Subracks	2.4N·m

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE