


Panhead-schroef, Torx, zelfborgend



Torx-schroeven met bolkop met verschillende metrische schroefdraad en lengtes. Met optionele functies zoals aardingsfunctie of zelfborgende schroefdraad.

Panhead-schroef, Torx, St, verzinkt, M2.5 x 6 (gedeeltelijk gecoate schroefdraad om te voorkomen dat de schroef vanzelf losraakt door trillingen)

KENMERKEN

Draai de kopschroef met Torx, zelfborgend

Type: Panheadschroef
Producttype: Schroef
Materiaal: Staal



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Lengte	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraad maat	Werkt met
24560-159	6mm	Verzinkt	100	M2.5	Achterplaten, Testadapters
21500-039	9.3mm	Verzinkt	100	M2.5	Frontpanelen, Horizontale rails, type H, Horizontale rails, type R

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Koppel max. 0,2 Nm.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE