

Panhead-schroef, Torx, zelftappend

Schroeven met kop.



KENMERKEN

Panhead-schroef met Torx, zelfvormend

Voor montage van trapeziumvormige handgrepen op het voorpaneel van PRO frame-type plug-in units

Type: Panheadschroef
Producttype: Schroef
Materiaal: Staal
Afwerking: Verzinkt



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Lengte	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraadmaat	Productserie	Werkt met	Aanhaalmoment
21101-884	6mm	100	M4	EuropacPRO	Subracks	1.3N·m
24560-157	7.3mm	100	M2.5		Frontpanelen	
24560-141	9.3mm	100	M2.5	Plug-in-eenheid frametype	Geleiderails	
24560-179	10mm	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Subracks, Omkastingen, Chassis	

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE