

Panhead-schroef, Torx, zelftappend

Schroeven met kop.



KENMERKEN

Panhead-schroef met Torx, zelfvormend

Voor montage van trapeziumvormige handgrepen op het voorpaneel van PRO frame-type plug-in units

Afwerking: Verzinkt
Materiaal: Staal
Producttype: Schroef
Type: Panheadschoef



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Lengte	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraadmaat	Productserie	Werkt met	Schroefdraadlengte	Aanhaal moment
21101-884	6mm	100	M4	EuropacPRO	Subracks	6mm	1.2N·m
24560-179	10mm	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Subracks, Omkastingen, Chassis	10mm	0.3N·m
24560-141	9.3mm	100	M2.5	Plug-in-eenheid frametype	Geleiderails	9.3mm	0.3N·m
24560-157	7.3mm	100	M2.5		Frontpanelen	7.3mm	0.3N·m

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

