

Voorpaneel PMC Mezzanine, onbehandeld, met EMC-afscherming



Het voorpaneel van de tussenverdieping is aangebracht in de uitsparingen van het PMC-voorpaneel. Beschikbaar in verschillende behandelingen. Voor EMC-pakking met O-ring.

KENMERKEN

Het voorpaneel van de tussenverdieping is aangebracht in de uitsparingen van het PMC-voorpaneel

EMC-afscherming met geleidende O-ring

Producttype: Frontpaneel
Type: Frontpaneel zonder handgreep
EMC-afscherming: Ja



SPECIFICATIES

Table 1/2						
Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Type accessoire	Montage	Type pakking	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
20835-598	1	Frontpaneel	Opschroefbare voorzijde	O-ring EMC	Geanodiseerd	Geleidend
20835-922	1		Opschroefbare voorzijde		Verchroomd	Verchroomd
20835-890	1		Opschroefbare voorzijde			
20835-923	1		Opschroefbare voorzijde		Verchroomd	Verchroomd
20835-889	1	Frontpaneel	Opschroefbare voorzijde	O-ring EMC	Geanodiseerd	Geleidend
20835-893	10		Opschroefbare voorzijde		Verchroomd	Verchroomd

Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Type accessoire	Montage	Type pakking	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
20835-928	10		Opschroefbare voorzijde		Geanodiseerd	Geleidend
20835-924	10		Opschroefbare voorzijde		Verchroomd	Verchroomd

Table 2/2							
Catalogusnummer	Behandelde randen	Voldoet aan	Diepte	Afwerking	Hoogte	Materiaal	Breedte
20835-598	Nee	PMC Mezzanine, IEEE P1386	2.5m m	Geanodiseerd	74mm	Aluminium	12.7m m
20835-922	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7m m
20835-890	Nee	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7m m
20835-923	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7m m
20835-889	Nee	PMC Mezzanine, IEEE P1386	2.5m m	Geanodiseerd	74mm	Aluminium	12.7m m
20835-893	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7m m
20835-928	Nee	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7m m
20835-924	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7m m

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE