


Snelkoppeling



1/4 draaivergrendeling met gedefinieerde aanslag.

KENMERKEN

1/4 draaivergrendeling met gedefinieerde aanslag

Identificatie van de vergrendelingspositie door de positie van de sleuf

Bestand tegen trillingen en trillingen

Aantal 100 stuks

Afwerking: Vernikkeld
Materiaal: Staal; Zinklegering; Thermoplastisch
Producttype: Set met bevestigingsmiddelen
Werkt met: Frontpanelen



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Kleur	Hoeveelheid in verpakking	Kleurcode	Diepte	Hoogte	Breedte	Type bevestigingsmiddel
21101-847	Kiezelgrijs	100	RAL 7032	16.7mm	6mm	7mm	Kop met sleuven
21101-848	Gitzwart	100	RAL 9005	16.7mm	6mm	7mm	Kop met sleuven
21101-849	Kiezelgrijs	100	RAL 7032	20.6mm	6mm	7mm	Geribbeld, Kop met sleuven
21101-850	Gitzwart	100	RAL 9005	20.6mm	6mm	7mm	Geribbeld, Kop met sleuven

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Snelkoppelingen: Montage zonder inzetstukken met schroefdraad.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

