


RatiopacPRO/-LUCHTBAND



Handgreep met riem voor RatiopacPRO/-AIR met een statisch draagvermogen van 20 kg. Achteraf te monteren zonder mechanisch gereedschap op de behuizing.

KENMERKEN

Statisch draagvermogen 20 kg

Achteraf te monteren zonder mechanisch gereedschap op het zijpaneel van de behuizing

Werkt met: Omkastingen
Producttype: Greep
Productserie: RatiopacPRO; RatiopacPRO air



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Type handgreep
24571-308	3U	315mm	1	Beugel
24571-316	4U	435mm	1	Beugel
24571-315	4U	375mm	1	Beugel
24571-314	4U	315mm	1	Beugel
24571-309	3U	375mm	1	Beugel
24571-310	3U	435mm	1	Beugel

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE