


RatiopacPRO EMC-voorpaneel, met sleuven, afgeschermd



Het EMC-voorpaneel kan in speciale horizontale rails met een hoogte worden geplaatst. Er zijn geen schroeven nodig voor de bevestiging. Dankzij het ontwerp kunnen gebruikers een folie aan de voorzijde gebruiken.

KENMERKEN

Voor bevestiging zijn geen schroeven nodig

Speciale horizontale rails bedekken de randen van het voorpaneel (boven en onder) en voorkomen buigen van het voorpaneel

Type accessoire: Frontpaneel
Afwerking: Geanodiseerd; Geëloxeerd
Materiaal: Aluminium
Producttype: Frontpaneel



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen
24572-603	3U	28HP	1	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
24572-604	3U	42HP	1	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
24572-605	3U	63HP	1	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
24572-606	3U	84HP	1	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
24572-607	4U	28HP	1	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
24572-608	4U	42HP	1	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
24572-609	4U	63HP	1	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
24572-610	4U	84HP	1	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
24572-599	2U	28HP	1	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
24572-600	2U	42HP	1	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
24572-601	2U	63HP	1	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
24572-602	2U	84HP	1	Geanodiseerd	Geleidend	Nee

Table 2/2

Catalogusnummer	Diepte	Hoogte	Breedte
24572-603	2.5mm	128.4mm	141.9mm
24572-604	2.5mm	128.4mm	213.2mm
24572-605	2.5mm	128.4mm	319.7mm
24572-606	2.5mm	128.4mm	426.4mm
24572-607	2.5mm	172.9mm	141.9mm
24572-608	2.5mm	172.9mm	213.2mm
24572-609	2.5mm	172.9mm	319.7mm
24572-610	2.5mm	172.9mm	426.4mm
24572-599	2.5mm	84mm	141.9mm
24572-600	2.5mm	84mm	213.2mm
24572-601	2.5mm	84mm	319.7mm
24572-602	2.5mm	84mm	426.4mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Om een afgeschermd behuizing te verkrijgen, moeten alle EMC-afdichtingen worden aangebracht (voorpaneel/achterpaneel ? zijpaneel; zijpaneel ? afdekplaat; voorpaneel / achterpaneel ? horizontale rail; horizontale rail ? horizontale rail).

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

