

Telescopische objectglaasjes C-profiel voor kast



Telescopische objectglaasjes met geleidingsprofiel voor montage in kasten met een draagvermogen van 25 kg.

KENMERKEN

Voor montage van 84 pk brede subracks in het 19-inch vlak

Laadcapaciteit: 25 kg per paar

Het geleidingsprofiel (1) is afgestemd op de bevestigingsmaat in de kast (het is vastgebout aan het 19-inch profiel van de kast); de adapterrail (3) is afgestemd op de diepte en de bevestigingsmaat op de subrack (het wordt als een telescopische schuif in het geleidingsprofiel gestoken)

Materiaal: Aluminium
Afwerking: Geanodiseerd
Type: C-profiel
Producttype: Telescopische schuif



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Diepte	Hoeveelheid in verpakking
24562-446	250mm	2
24562-474	800mm	2
24562-460	500mm	2
24562-461	600mm	2
24562-473	1200mm	2
24562-464	600mm	2
24562-452	900mm	2
24562-466	800mm	2
24562-451	800mm	2
24562-467	900mm	2

Catalogusnummer	Diepte	Hoeveelheid in verpakking
24562-468	1000mm	2
24562-449	600mm	2
24562-472	1100mm	2

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Geen bescherming tegen uittrekken, geen stop bij volledige uitschuiving.

De versterkingsrail en de C-rails zijn getest in overeenstemming met de GAN-normen van de Russische autoriteit voor Atoomenergie.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE