

Kantelvoet voor chassis, kunststof

Flexibele en robuuste kantelvoet voor chassis, met een draagvermogen van 25 kg per voet. Geschikt voor RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO, Comptec en Interscale.

KENMERKEN

De onderzijde van de behuizing is voorzien van montagegaten

Draagvermogen 25 kg per voet, max. gewicht van de koffer: 50 kg

Productserie:	RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Producttype:	Voet
Type:	Voet
Materiaal:	Polyamide



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Werkt met
20603-002	4	Omkastingen
20603-001	4	Omkastingen

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE