

Varistar CP LHX+ kast

Varistar CP LHX + vloeistofgekoelde kasten zijn ontworpen om lokaal energiezuinige koeling te leveren aan de apparatuur in installaties waar de omgevingslucht niet wordt gefilterd of de temperatuur niet wordt geregeld. Het is voorzien van een LHX5/LHX10-koeler, die direct aan de onderkant van de 19" Rechtsboven is gemonteerd. Warme lucht wordt uit het achterste gedeelte van de kast getrokken, gekoeld in de lucht/vloeistof-warmtewisselaar en toegevoerd naar de voorste plenum. De afgedichte kast zorgt ervoor dat er geen lucht wordt uitgewisseld met de omgeving en dat de geluidsemissies laag blijven.

KENMERKEN

Kast met geïntegreerde LHX + 19" In rack koeler, koelcapaciteit tot 10 kW met temperatuurnauwkeurigheid van $\pm 0,1$ °K of °C

Koeleenheid gemonteerd op de 19-inch rechtop aan de onderkant en controller aan de bovenkant. Hierdoor blijft er 35 u bruikbare ruimte over

Pakkingen verminderen het geluid tot wel 50,4 dB(A) op 0,2 m afstand en trekken omgevingslucht de kast in

Behuizingen met effectieve kabelgoten met minimaal effect op IP- en EMC-prestaties

Alle bewakings- en beheerfuncties kunnen op afstand worden bediend

Max. Statisch draagvermogen 1600 kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE