

1-1 Hullvinkelbrakett

FUNKSJONER

Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrutkanaler





SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	A	B.
ZW200	313330	1319729	Stål	Varmegalvanisert	50 mm	48 mm
ZW201	313340	1319730	Stål	Varmegalvanisert	58 mm	42 mm
ZWA200	387600	1319838	Stål	Varmegalvanisert	50 mm	48 mm
ZWA200S6	388670	1319857	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		50 mm	48 mm
ZWA201	387610	1319839	Stål	Varmegalvanisert	58 mm	42 mm
ZWA200EG	387601		Stål	Elektro galvanisert	50 mm	47 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skrue inkludert	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)
ZW200	313330	1319729	Ja	10 mm	25mm
ZW201	313340	1319730	Ja	10 mm	25mm
ZWA200	387600	1319838	Nei		
ZWA200S6	388670	1319857	Nei		
ZWA201	387610	1319839	Nei		
ZWA200EG	387601		Nei		



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

