

107 wraparound stropp for CPVC rør

FUNKSJONER

Med konisk utvidede kanter for å beskytte rør

Klassifisert for bruk med CPVC-sprinklerrør

Inkluderer monteringskrue



Materiale: Stål
Overflate: Forhåndsgalvanisert





SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	NB/DN	Ytre diameter (OD)	Hullstørrelse (HS)	A
1070075EG	597816		20	26.9 mm	5.8 mm	31.8 mm
1070100EG	597817	3532438	25	33.7 mm	5.8 mm	36.5 mm
1070125EG	597818	3532439	32	42.2 mm	5.8 mm	41.3 mm
1070150EG	597819	3532441	40	48.3 mm	5.8 mm	44.5 mm
1070200EG	597821	3532442	50	60.3 mm	5.8 mm	47.6 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	B.	C.	Avstand til oppheng
1070075EG	597816		60.3 mm	30.2 mm	1.65 m Max
1070100EG	597817	3532438	68.3 mm	30.2 mm	1.8 m Max
1070125EG	597818	3532439	77.8 mm	30.2 mm	1.95 m Max
1070150EG	597819	3532441	84.1 mm	30.2 mm	2.1 m Max
1070200EG	597821	3532442	93.7 mm	30.2 mm	2.4 m Max



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

