

# 109-side Mount stropp for CPVC-rør



## FUNKSJONER

Med konisk utvidede kanter for å beskytte rør

Klassifisert for bruk med CPVC-sprinklerrør

Inkluderer monteringsskruer

**Materiale:** Stål  
**Overflate:** Forhåndsgalvanisert





## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | NB/DN | Ytre diameter (OD) | Hullstørrelse (HS) | A       |
|---------------|----------------|----------|-------|--------------------|--------------------|---------|
| 1090075EG     | 597827         |          | 20    | 26.9 mm            | 5.8 mm             | 58.7 mm |
| 1090100EG     | 597828         | 3532827  | 25    | 33.7 mm            | 5.8 mm             | 66.7 mm |
| 1090125EG     | 597829         | 3532828  | 32    | 42.2 mm            | 5.8 mm             | 74.6 mm |
| 1090150EG     | 597831         | 3532829  | 40    | 48.3 mm            | 5.8 mm             | 81 mm   |
| 1090200EG     | 597832         | 3532831  | 50    | 60.3 mm            | 5.8 mm             | 92.1 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | B.      | C.      | Avstand til oppheng |
|---------------|----------------|----------|---------|---------|---------------------|
| 1090075EG     | 597827         |          | 42.9 mm | 30.2 mm | 1.65 m Max          |
| 1090100EG     | 597828         | 3532827  | 49.2 mm | 30.2 mm | 1.8 m Max           |
| 1090125EG     | 597829         | 3532828  | 58.7 mm | 30.2 mm | 1.95 m Max          |
| 1090150EG     | 597831         | 3532829  | 63.5 mm | 30.2 mm | 2.1 m Max           |
| 1090200EG     | 597832         | 3532831  | 76.2 mm | 30.2 mm | 2.4 m Max           |



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

