

115M standard løkkehenger



115M Løkkeoppheng for standard belastning er ideelt til å henge opp stasjonære, uisolerte rørledninger, inkludert CPVC-rør, sprinkleranlegg. En riflet innsatsmutter bidrar til å forenkle vertikale justeringer og rundskårne kanter på fundamentet (1/2" – 4" størrelser) bidrar til å beskytte rør fra å komme i kontakt med skarpe kanter på opphenget.

FUNKSJONER

Konisk utvidede kanter bidrar til å hindre skarpe flater fra å komme i kontakt med røret (1/2"-4" størrelser)

Påskruingsmutteren holdes på plass, og hjelper med å sikre at løkkeopphenget og påskruingsmutteren er sammen

Anbefales for opphenging av stasjonære uisolerte rørledninger

Laget for å bruke den minste stagstørrelsen som er tillatt for sprinklerrør i følge NFPA®

I samsvar med den amerikanske føderale spesifikasjonen WW-H-171 (type 10), samt Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (type 10)

Materiale: Stål
Overflate: Forhåndsgalvanisert



SPESIFIKASJONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	NB/DN	Ytre diameter (OD)	Stangstørrelse (RS)	A
115M0050EG	597860	3536707	15	21.3 mm	M10	71 mm
115M0075EG	597870	3435986	20	26.9 mm	M10	75.9 mm
115M0100EG	597880	3532756	25	33.7 mm	M10	82.5 mm
115M0125EG	597890	3532758	32	42.4 mm	M10	90.6 mm
115M0150EG	597900	3532761	40	48.3 mm	M10	96.7 mm
115M0200EG	597910	3532763	50	60.3 mm	M10	108.6 mm
115M0250EG	597920	3435987	65	76 mm	M10	150.8 mm
115M0300EG	597930	3435988	80	89 mm	M10	166.3 mm
115M0400EG	597940	3435989	100	114 mm	M10	192.5 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	NB/DN	Ytre diameter (OD)	Stangstørrelse (RS)	A
115M0500EG	597950	3435991	125	140 mm	M12	232.7 mm
115M0600EG	597960	3435992	150	165 mm	M12	286.6 mm
115M0800EG	597970	3435993	200	219 mm	M12	327.1 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	B.	C.	Ultimat statisk belastning (F)	Sertifiseringer
115M0050EG	597860	3536707	28.6 mm	25.4 mm	5000N	cUL, UL, ITB
115M0075EG	597870	3435986	30.2 mm	23.9 mm	5000N	cUL, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
115M0100EG	597880	3532756	34.9 mm	24.1 mm	5000N	cUL, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
115M0125EG	597890	3532758	38.1 mm	24.1 mm	5000N	ITB, cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, UL
115M0150EG	597900	3532761	41.3 mm	24.1 mm	5000N	ITB, cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, UL
115M0200EG	597910	3532763	47.6 mm	23.9 mm	5000N	cUL, UL, ITB, FM Approved, Pipe Hanger Components
115M0250EG	597920	3435987	87.3 mm	50.8 mm	14000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL, ITB, UL
115M0300EG	597930	3435988	88.2 mm	49.7 mm	14000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL, ITB, UL
115M0400EG	597940	3435989	100.9 mm	48.9 mm	14000N	ITB, cUL, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components
115M0500EG	597950	3435991	120 mm	57.1 mm	20000N	ITB, UL, cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components
115M0600EG	597960	3435992	160.4 mm	84.1 mm	20000N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, cUL
115M0800EG	597970	3435993	175.1 mm	73.4 mm	20000N	cUL, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

