


# 2000 Beam Clamp Kit

## FUNKSJONER

System for lett belastning

Inkluderer klemme og U-kanal



**Materiale:** Stål  
**Overflate:** Elektrogalvanisert

## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Lengde (L) | A     | B.    | C.    |
|---------------|----------------|----------|------------|-------|-------|-------|
| 2200EG        | 570140         | 1340701  | 200mm      | 25 mm | 25 mm | 65 mm |
| 2300EG        | 570160         | 1340703  | 300mm      | 25 mm | 25 mm | 65 mm |
| 2400EG        | 570180         | 1340705  | 400mm      | 25 mm | 25 mm | 65 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | D     | E       | Statisk belastning 1 (F1) | Statisk belastning 2 (F2) | Statisk belastning 3 (F3) |
|---------------|----------------|----------|-------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2200EG        | 570140         | 1340701  | 25 mm | 30.5 mm | 1700N                     | 490N                      | 340N                      |
| 2300EG        | 570160         | 1340703  | 25 mm | 30.5 mm | 1700N                     | 490N                      | 340N                      |
| 2400EG        | 570180         | 1340705  | 25 mm | 30.5 mm | 1700N                     | 490N                      | 340N                      |


**Høyde (H):** 12 mm  
**Bredde (W):** 25 mm

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Tykkelse (T):</b>       | 2 mm      |
| <b>Flenstykkelse (FT):</b> | 11 mm Max |
| <b>Hullstørrelse (HS):</b> | 11 mm     |
| <b>Skruediameter (Sc):</b> | 6         |
| <b>Dreiemoment (TQ):</b>   | 30 N·m    |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For et trygt grep, må kanalen gå helt til ytterkanten av hver bjelkeklemme.

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

**Nord-Amerika**

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

**Europa**

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

