

310M universell Beam klemme, tykk flens

FUNKSJONER

Universal bjelkeklemme for tykke bjelker



Materiale: Støpejern
Overflate: Elektrogalvanisert



SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse (HS)	Hulltype	Flenstykkelse (FT)	A
310M10	389890	1319861	10 mm	Gjenget	31.8 mm Max	28.6 mm
310M12	388890	1319859	12 mm	Gjenget	31.8 mm Max	28.6 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Dreiemoment (TQ)	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)
310M10	389890	1319861	7 N·m	2200N	1100N
310M12	388890	1319859	15 N·m	4200N	3300N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Settskruen må være strammet og dratt til på skråsiden av I-bjelken.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

