

# 325M stålbjellefeste



## FUNKSJONER

Festes til veggen eller på siden av en bærebjelke for å feste opphengsstang

**Materiale:** Stål  
**Overflate:** Varmegalvanisert



## SPESIFIKASJONER

| Katalognummer | Artikkelnumm<br>er | Hullstørrelse<br>(HS) | Høyde<br>(H) | Lengde<br>(L) | Bredde<br>(W) | Tykkelse<br>(T) | Statisk<br>belastning |
|---------------|--------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| 325M10HD      | 589295             | 11 mm                 | 50 mm        | 50mm          | 50 mm         | 5 mm            | 2000N                 |
| 325M12HD      | 589296             | 14 mm                 | 50 mm        | 50mm          | 50 mm         | 6 mm            | 3000N                 |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Følg låsprodusentens anbefalte skjær- og uttrekksstyrke når du fester til strukturen. Festebrakett er ikke inkludert.

Installeres i samsvar med gjeldende regler.



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

