

38 Offset Steel Eye Socket Rod Hanger



FUNKSJONER

Strukturelt festemiddel for å feste opphengsstaget til en konstruksjon

Gir full vertikal stagjustering



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnumm er	Material e	Overflate	Stangstørrelse (RS)	Hullstørrelse 1 (HS1)	Hullstørrelse 2 (HS2)
038M0010EG	598290	Stål	Elektro galvanis ert	M10	13 mm	6.7 mm



Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Bredde (W)	C.	D	Statisk belastning
038M0010EG	598290	85 mm	29 mm	30.6 mm	19 mm	1112N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Belastningsindeksen avhenger av trestrukturens styrke.

For 3/8" stag gjennom 2" rør, bruk to modell nr. 43 drivskrue for treverk. For 3/8" stag gjennom 4" rør, bruk en modell nr. 42 1/2" x 3" fransk skrue.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

