

4G16 Twist Clip med Stud



FUNKSJONER

Fester elektriske installasjoner fra akustisk T-profil

Ingen verktøy kreves for installasjon

Rask, enkel og sikker «vri-på»-installasjon

Mutter selges separat

Materiale: Fjærstål;Stål



SPESIFIKASJONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Overflate	Farge	Flenstykkelse (FT)	Størrelse på T-rutenett
4G16M11	178600	1319523	NVent CADDY-armering	Grå	1.5 mm	24mm
4G16M11WH	178620	1319524	Lakkert	Hvit	1.5 mm	24mm
4G16M16	171900	1341080	NVent CADDY-armering	Grå	1.5 mm	24mm
4G16M16WH	576940	1319896	Lakkert	Hvit	1.5 mm	24mm
4G16M25	176880	1319519	NVent CADDY-armering	Grå	1.5 mm	24mm
4G16M7	178590	1319522	NVent CADDY-armering	Grå	1.5 mm	24mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Statisk belastning
4G16M11	178600	1319523	6	11mm	220N
4G16M11WH	178620	1319524	6	11mm	220N
4G16M16	171900	1341080	6	16mm	220N
4G16M16WH	576940	1319896	6	16mm	220N
4G16M25	176880	1319519	6	25mm	220N
4G16M7	178590	1319522	6	7mm	220N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

